



## **SERVANTE 41 - 6 TIROIRS - ROUGE - 380 OUTILS DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE 416-380MM**

### **SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France  
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €  
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:20





## DESCRIPTION

# SERVANTE 41 - 6 TIROIRS - ROUGE - 380 OUTILS DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE

De nouvelles compositions d'outils en 5, 6 et 7 tiroirs complets, d'outils de qualité, combinant les outils indispensables et les outils spécifiques pour la maintenance industrielle et automobile.

Disponibles en servantes 5, 6, 7 ou 9 tiroirs. 3 nouvelles compositions soigneusement étudiées.

Chaque configuration a été pensée pour répondre aux usages réels des professionnels.

PARCE QUE VOUS ÉCOUTER, C'EST VOUS OFFRIR EXACTEMENT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.

## SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France  
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €  
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:20



## DONNÉES SPÉCIFIQUES

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Désignation           | SERVANTE 41 - 6 TIROIRS - ROUGE - PLATEAU INOX - 380 OUTILS |
| Référence commerciale | 416-380MM                                                   |
| Poids (kg)            | 126.1                                                       |
| Garantie              | O   Garantie SAM OUTIL                                      |

### Garantie appliquée

#### O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

## Composition



x 1

Servante grand volume série 41 - nouvelle génération - 6 tiroirs  
**416H**



x 1

COMPOSITION SERRAGE - MODULE MOUSSE 3/3  
**CP-138PM**



x 1

Jeu de 10 embouts de vissage ph + hex  
**E-900J10**  
Ref : E-900J10



x 1

Jeu de 10 embouts de vissage Pozidriv® et Torx®  
**E-910J10**  
Ref : E-910J10



x 1

Jeu de 10 embouts de vissage Fente et Resistorx  
**E-920J10**  
Ref : E-920J10



x 1

Poignée 3/8" coulissante  
**J-120**  
Ref : J-120

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France  
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €  
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:20



|                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | x 1  | Cliquet chantier 3/8" à inversion par levier<br><b>J-157B</b><br>Ref : J-157B                                                                    |
|                            | x 2  | Rallonges 3/8" droites<br><b>J-2...</b><br>Ref : J-208 - J-210                                                                                   |
|                                        | x 1  | Cardan 3/8"<br><b>J-240</b><br>Ref : J-240                                                                                                       |
|              | x 17 | Douilles courtes 3/8" 6 pans en mm<br><b>JH-...</b><br>Ref : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22      |
|              | x 2  | Douilles longues 3/8" 6 pans en mm<br><b>JHL-...</b><br>Ref : 16 - 21                                                                            |
|         | x 5  | Douilles 3/8" pour empreinte Torx®<br><b>JTX-...</b><br>Ref : 10 - 11 - 12 - 14 - 16                                                             |
|  | x 15 | Douilles 1/4" courtes 6 pans en mm<br><b>R-...Douilles_1/4_MM</b><br>Ref : 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 |
|                      | x 1  | Poignée 1/4" coulissante<br><b>R-120</b><br>Ref : R-120                                                                                          |
|                         | x 1  | Cliquet 1/4" chantier<br><b>R-157B</b><br>Ref : R-157B                                                                                           |
|                          | x 2  | Rallonges 1/4" droites<br><b>R-21...</b><br>Ref : R-210 - R-211                                                                                  |
|                         | x 1  | Rallonge 1/4" flexible<br><b>R-220</b><br>Ref : R-220                                                                                            |
|                        | x 1  | Rallonge 1/4" emmanchée<br><b>R-225</b><br>Ref : R-225                                                                                           |
|                                      | x 1  | Cardan 1/4"<br><b>R-240</b><br>Ref : R-240                                                                                                       |
|                                      | x 1  | Douille porte-embouts 1/4"<br><b>RD-1</b><br>Ref : RD-1                                                                                          |

## SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France  
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €  
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:20



|                                                                                     |      |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | x 6  | Douilles tournevis 1/4 monobloc pour vis 6 pans creux<br><b>RS-...</b><br>Ref : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8                                           |
|    | x 1  | Jeux de 6 douilles tournevis 1/4" pour vis six pans creux sur rack de rangement<br><b>RS-J6R</b><br>Ref : RS-J6R                                |
|    | x 1  | Jeu de 8 douilles tournevis 1/4" empreinte Torx® sur rack de rangement<br><b>RT-J8R</b><br>Ref : RT-J8R                                         |
|    | x 5  | Douilles 1/4" pour empreinte Torx®<br><b>RTX-...</b><br>Ref : 4 - 5 - 6 - 7 - 8                                                                 |
|    | x 1  | Poignée de serrage coulissante 1/2"<br><b>S-120</b><br>Ref : S-120                                                                              |
|    | x 1  | Cliquet chantier 1/2" à inversion par levier<br><b>S-157B</b><br>Ref : S-157B                                                                   |
|    | x 1  | Rallonges 1/2" droites<br><b>S-2...</b><br>Ref : S-215                                                                                          |
|  | x 1  | Cardan 1/2"<br><b>S-240</b><br>Ref : S-240                                                                                                      |
|  | x 18 | Douilles courtes 1/2" 6 pans en mm<br><b>SH-...</b><br>Ref : 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 |
|  | x 5  | Douilles longues 1/2" 12 pans en mm<br><b>SL-...Douilles_MM</b><br>Ref : 14 - 15 - 17 - 19 - 22                                                 |
|  | x 3  | Douilles 1/2" pour empreinte Torx®<br><b>STX-...</b><br>Ref : 18 - 20 - 24                                                                      |
|   | x 1  | MODULE MOUSSE 3/3 DE 12 PINCES<br><b>CP-12MM</b>                                                                                                |
|  | x 1  | Pinces universelles chromées polies avec ressort d'ouverture<br><b>204-R...G</b><br>Ref : 204-R18G                                              |
|  | x 1  | Pinces coupantes diagonales mécanicien avec ressort chromées polies<br><b>232-R...G</b><br>Ref : 232-R18G                                       |

|                                                                                     |     |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | x 1 | Pincettes à bec demi-rond droit chromées polies<br><b>237-...G</b><br>Ref : 237-20G                  |
|    | x 1 | Pince à bec demi-rond coudé avec ressort chromée polie<br><b>239-R20G</b>                            |
|    | x 1 | Pincettes pour circlips extérieur à becs droits chromées mates<br><b>195-...A</b><br>Ref : 195-17A   |
|    | x 1 | Pincettes pour circlips extérieur becs coudés 90° chromées mates<br><b>196-...A</b><br>Ref : 196-17A |
|    | x 1 | Pincettes circlips intérieur à becs droits finition brunie<br><b>190-...A</b><br>Ref : 190-17A       |
|    | x 1 | Pince pour circlips intérieur à becs coudés 90° chromées mates<br><b>191-...A</b><br>Ref : 191-17A   |
|    | x 1 | Pince-étau grande capacité<br><b>212-25</b>                                                          |
|  | x 1 | Pince à sertir<br><b>241-42</b>                                                                      |
|  | x 1 | Pince multiprise à branches superposées chromée polie<br><b>209-25B</b>                              |
|  | x 1 | Tenaille de mécanicien<br><b>229-...</b><br>Ref : 229-25                                             |



x 1

**MODULE 3/3 88 TOURNEVIS ET CLES MALES**  
**CP-88MM**

|                                                                                     |     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | x 1 | Tournevis flexibles spécial colliers<br><b>23-...</b><br>Ref : 7 mm                                                                 |
|  | x 1 | Tournevis télescopique à cliquet avec porte-embouts magnétique<br><b>T-PE</b>                                                       |
|  | x 9 | Râtelier de 9 clés mâles 6 pans longues à tête sphérique en mm<br><b>67-AR9A</b><br>Ref : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm |

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France  
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €  
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:20



|                                                                                     |      |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | x 9  | Râtelier de 9 clés mâles courtes Torx®<br><b>66-R9A</b><br>Ref : T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 |
|    | x 9  | Tournevis S1 Torx® lame ronde<br><b>T-...X</b><br>Ref : T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40          |
|    | x 2  | Tournevis contrôleur<br><b>268-...</b><br>Ref : 6-24V et 100-500V                                                  |
|    | x 3  | Tournevis électricien fente isolés 1000 volts<br><b>ZTC-...E</b><br>Ref : N°2 - N°3 - N°4                          |
|    | x 2  | Tournevis Phillips isolés 1000 volts<br><b>ZTC-...P</b><br>Ref : N°1 - N°2                                         |
|    | x 1  | Tournevis S1 Fente électricien lame ronde<br><b>T-...E</b><br>Ref : 4x100 mm                                       |
|   | x 3  | Tournevis S1 Fente mécanicien lame ronde<br><b>T-...M</b><br>Ref : 5,5x100 - 6,5x100 - 8x150 mm                    |
|  | x 3  | Tournevis S1 Phillips® lame ronde<br><b>T-...P</b><br>Ref : N°1 - N°2 - N°3                                        |
|  | x 1  | Tournevis S1 Phillips® tom pouce lame ronde<br><b>T-...P_Tom_pouce</b><br>Ref : N°2                                |
|  | x 1  | Tournevis S1 Fente électricien tom pouce lame ronde<br><b>T-...E_Tom_pouce</b><br>Ref : 6,5x35 mm                  |
|  | x 30 | Coffret d'embouts de vissage 31 pièces<br><b>E900-J30B</b>                                                         |
|   | x 1  | MODULE 3/3 24 OUTILS A FRAPPER<br><b>CP-24MM</b>                                                                   |
|  | x 1  | Marteaux rivoir SAMSOPUS® manche trimatière<br><b>310-...TM</b><br>Ref : 32 mm                                     |
|  | x 1  | Massettes à embouts interchangeables<br><b>320-...D</b><br>Ref : 32 mm                                             |



x 1

Mesures courtes boîtier bi-matière

**UB-...N**

Ref : 2 m



x 1

Pied à coulisse au 1/20ème de mm

**710-P-8**



x 1

Pointe à tracer corps plastique

**665-11**



x 6

Chasse-goupilles courts

**7-C...A**

Ref : 1,9 - 2,9 - 3,9 - 4,9 - 5,9 - 7,9 mm



x 1

Couteau rétractable alliage léger

**378-7**



x 5

Coffret de 5 extracteurs hélicoïdaux

**761-C-5**



x 1

Limes plates à main emmanchées

**LPM-...E**

Ref : 250 mm



x 1

Limes rondes emmanchées

**LR-...-E**

Ref : 250 mm



x 1

Limes demi-rondes emmanchées

**LDR-...-E**

Ref : 250 mm



x 2

Burins à profil constant avec poignée confort

**3-...-G**

Ref : 175 - 200 mm



x 1

Pointeaux

**8N-...A**

Ref : 8 mm



x 1

MODULE 3/3 DE 40 CLÉS MIXTES ET POLYGONALES

**CP-40MM**



x 19

Clés mixtes en mm

**50N-...**

Ref : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm



x 9

Jeu de 9 clés mixtes en pouce / métrique à cliquet multi-empreintes

**50-HCJ9**

Ref : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

## SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:20





x 1



x 8

Jeu de 8 clés polygonales contre-coudées en mm  
**105-J8D**



x 4

Clés polygonales Torx®

**9T-...**

Ref : E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - E20xE24 mm

MODULE 3/3 78 DOUILLES TOURNEVIS ET A IMPACT  
**CP-78MM**



x 10

Jeu de 13 douilles pour écrous arrondis et goujons

**74NJ-J10**

Ref : 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 - 27 mm



x 9

Douilles courtes 1/2" 6 pans en mm

**SH-...**

Ref : 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 mm



x 5

Coffret de douilles 1/2" à chocs longues pour écrous de roues VL

**19141-95**

Ref : 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm



x 10

Douilles impact 1/2" longues 6 pans en mm

**NS-...L**

Ref : 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 30 - 32 mm



x 1

Douilles à chocs 6 pans longues extra-minces 1/2"

**19141-...M**

Ref : 36 mm



x 7

Douilles tournevis 1/2" 6 pans

**SC-...1/2\_6\_pans**

Ref : H5 - H6 - H7 - H8 - H10 - H12 - H14



x 8

Douilles tournevis 1/2" Torx®

**ST-...-...**

Ref : T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T70



x 10

Douilles tournevis 1/2" XZN

**SD-...-...**

Ref : L55 : M6 - M8 - M10 - M12 - M14L100 : M6 - M8 - M10 - M12 - M14



x 8

Douilles tournevis 1/2" Ribes®

**SR-...**

Ref : L100 : RB5 - RB6 - RB7 - RB8 - RB10 - RB12L200 : RB8 - RB9