




## Données techniques

### AS1128

Rondelle de butée

#### VISUEL(S)



#### DEFINITION TECHNIQUE

|   |          |
|---|----------|
| <b>Marque</b>                                       | NTN      |
| <b>Dp - Diamètre extérieur rondelle d'appui AS</b>  | 180 mm   |
| <b>Dp1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui AS</b> | 140 mm   |
| <b>S - Epaisseur rondelle d'appui AS</b>            | 1 mm     |
| <b>Poids rondelle d'appui AS</b>                    | 0,079 kg |

#### PERFORMANCE PRODUIT

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Tmin - Température mini de Fonctionnement</b> | 253,15 °K |
| <b>Tmax - Température max de Fonctionnement</b>  | 393,15 °K |



**NTN Europe**

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
 S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
 SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15