

特点

- 无毒
- 可使用隔板进一步整理内装物品
- 人机工程学和 Durable 设计
- 可耐受大多数化学制品，包括油和酸
- 较大储物箱上的提升手柄
- 模制在卡座中

RS PRO PP 存储箱存储箱， 180mm x 239mm ， 红色

RS 库存号： 390-3514



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS PRO 系列高质量塑料存储箱采用坚固的聚丙烯制成，设计用于在工作场所和家中简单有效地整理并存储小部件。这些存储箱可堆叠、可堆叠 TOP、节省空间 解决方案，满足您的存储需求，易于处理

[390-3299](#) 是 103 x 100 x 50 mm 红色堆叠和嵌套箱 [390-3328](#) 是 103 x 100 x 50mm 蓝色堆叠和嵌套箱

[390-3356](#) 是 172 x 109 x 80mm 红色堆叠和嵌套箱

[390-3384](#) 是 172 x 109 x 80mm 蓝色堆叠和嵌套箱

[390-3407](#) 是 250 x 179 x 130mm 红色堆叠和套放箱

[390-3435](#) 是 250 x 179 x 130mm 蓝色堆叠和套放箱

[390-3457](#) 是 349 x 239 x 130mm 红色堆叠和套放箱

[390-3491](#) 是 349 x 239 x 130mm 蓝色堆叠和套放箱

[390-3558](#) 是 349 x 239 x 180mm 蓝色堆叠和套放箱

[390-3514](#) 是 349 x 239 x 180mm 红色堆叠和套放箱

[390-3570](#) 是 470 x 385.5 x 180mm 红色堆叠和套放箱

[390-3609](#) 是 470 x 385.5 x 180mm 蓝色堆叠和套放箱

[390-3659](#) 是 510 x 335 x 246mm 蓝色堆叠和套放箱

[390-3621](#) 是 510 x 335 x 246mm 红色堆叠和套放箱

一般规格

材料	pp
颜色	红色
规格	5 号
应用	家庭、办公室、仓库、实验室、医院、车库

机械规格


音量	9.74 升
最大容器堆叠高度	4mm
最大堆栈负载能力	60kg
重量	30kg

外部尺寸	
尺寸	349 毫米 x 239 毫米 x 180 毫米
深度	349mm (整体)
宽度	239mm (整体)
高度	180mm (整体)
基座长度	303mm (整体)

内部尺寸	
尺寸	32mm x 154mm x 174mm
深度	332mm
宽度	154mm
高度	174mm
基座长度	295mm

操作环境规格

工作温度范围:	-15°C 至 50°C
---------	--------------



All Dimensions in mm	SIZE 1	SIZE 2	SIZE 3	SIZE 4	SIZE 5	SIZE 6	SIZE 7
(A) Overall Length	103	172	250	349	349	385.5	510
(B) Overall Width	100	109	179	239	239	470	335
(C) Overall Height	50	80	130	130	180	180	246
(D) Overall Base Length	83	135	205	313	303	316	410
(A) Internal Length	95	160	234	332	332	326	449
(B) Internal Width	76	74	116	154	154	362	214
(C) Internal Height	47	77	128	128	174	173	244
(D) Internal Base Length	80	135	195	300	295	275	370
Volume (Litres)	0.37	0.9	3.87	7.49	9.74	21.01	27.11
Maximum Container Stack Height (See Details Opposite)	7	5	4	4	4	5	4
Maximum Stack Load Capacity (Kgs)	8	8	25	40	60	80	75
Dividers (Front to Back)	-	-	-	400-9073	400-9095	400-8373	400-9089
Dividers (Left to Right)	-	-	400-8339	400-8367	400-8351	-	400-8345