

2-poorts USB VGA-kabel KVM-switch - met USB-voeding en afstandsbediening

Product ID: SV211USB



Met de SV211USB 2-poorts VGA-kabel KVM switch kunt u twee met VGA, USB uitgeruste pc's met één beeldscherm, toetsenbord en muis besturen.

Om uw bureau te organiseren zonder waardevolle werkruimte op te offeren, heeft deze VGA USB KVM switch een compacte vorm en geïntegreerde KVM-kabels, die direct op uw systemen kunnen worden aangesloten. Bovendien heeft de KVM een USB-voeding, zodat geen grote externe voedingsadapter en wandcontact meer nodig zijn.

Deze VGA KVM switch ondersteunt 2048x1536 en is dus geschikt voor een VGA-scherm met hoge resolutie. Om eenvoudig tussen systemen te kunnen schakelen, beschikt de KVM switch over een gemakkelijke drukknopafstandsbediening via een 1,5 meter lange kabel, alsmede sneltoetsondersteuning via het toetsenbord en voor Windows of Mac® geschikte schakelsoftware.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die twee monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Perfect voor het delen van computers en aangesloten randapparatuur thuis of op kantoor
- De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend

Features

- Ondersteunt resoluties van maximaal 2048x1536
- Schakel pc's met een drukknop, sneltoetsen of schakelsoftware (meegeleverd)
- Compact, ruimtebesparend ontwerp
- Geïntegreerde KVM-kabels en remote switch
- Schakelsoftware ondersteunt pc- en Mac®-platforms
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Ondersteunt hot-plugging
- Schakelaar aan 1,5 m lange kabel

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Nee
	Inclusief kabels	Ja
	KVM-poorten	2
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	VGA
	Rack-monteerbaar	Nee
Prestaties	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en software
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS 10.x (Tested up to 10.9), 9.x
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	De OS-compatibiliteit geldt alleen voor KVM-software - de KVM zelf kan worden gebruikt zonder software op alle platforms
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - PC-keuze-indicator
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen	Breedte product	2.6 in [66 mm]
	Gewicht product	11.3 oz [321 g]
	Hoogte product	0.9 in [23 mm]
	Kabellengte	33.5 in [850 mm]

	Kleur	Zwart
	Lengte product	3.5 in [88 mm]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	15.4 oz [435 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - KVM-switch
		1 - Software-CD
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.