

## Fiche technique | Référence: 272-102


Connecteurs de raccordement au secteur; sans poussoir; Sans pied pour montage Snap-in; sans contact de mise à la terre; 2 pôles; 2,50 mm<sup>2</sup>; blanc

<https://www.wago.com/272-102>



Couleur: ■ blanc

Identique à la figure



Dimensions en mm

### Données électriques

Données de référence selon		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II	
Pollution degree	3	2	2	
Tension de référence	-	400 V	-	
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	-	
Courant de référence	-	18 A	-	

### Données de raccordement

Points de serrage	8
Nombre total des potentiels	2
Nombre de types de connexion	1

Connexion 1	
Technique de connexion	PUSH WIRE®
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Nombre de pôles	2

### Données géométriques

Largeur	18,5 mm / 0.728 inch
Hauteur	15,3 mm / 0.602 inch
Profondeur	24,5 mm / 0.965 inch

### Données du matériau

Remarque Données du matériau	<a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a>
Couleur	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,11 MJ
Poids	5,9 g

**Données commerciales**

Product Group	8 (Bornes pour appareils et luminaires)
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 9.0	EC000446
ETIM 8.0	EC000446
Unité d'emb. (SUE)	1000 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	PL
GTIN	4044918396394
Numéro du tarif douanier	85369010000

**Conformité environnementale du produit**

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

**Approbations / certificats****Homologations générales**

Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7384
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2176190.01
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

**Déclarations de conformité et de fabricant**

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

**Homologations pour le secteur marin**

Homologation	Norme	Nom du certificat
ABS American Bureau of Shipping	-	18-HG1755093-PDA
BV Bureau Veritas S.A.	EN 60998	11914/D0 BV
DNV DNV GL SE	-	TAE000016Z
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

## Téléchargements

### Conformité environnementale du produit

#### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 272-102



## Documentation

### Informations complémentaires

Technical Section

03.04.2019

pdf

2027.26 KB



## Données CAD/CAE

### Données CAD

2D/3D Models 272-102



### Données CAE

EPLAN Data Portal  
272-102



WSCAD Universe  
272-102



ZUKEN Portal 272-102



## 1 Produits correspondants

### 1.1 Accessoires en option

#### 1.1.1 Montage

##### 1.1.1.1 Matériel de montage



Réf.: 271-702  
Broches; blanc



Réf.: 271-711  
Broches; blanc



Réf.: 271-712  
Broches; blanc

#### 1.1.2 Outil

##### 1.1.2.1 Outil de manipulation



Réf.: 271-120  
Poussoir; blanc

### 1.1.3 Repérage

#### 1.1.3.1 Appareils de marquage



Réf: 210-110

Stylo feutre-graveur