



Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial CRN
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Fonction produit	Enveloppe compact
Hauteur nominale- de l'enveloppe	500 mm
Largeur nominale- de l'enveloppe	400 mm
Profondeur nominale- de l'enveloppe	250 mm
Type d'accessoire d'ins- tallation	Montage mural
Composition de l'appa- reil	Verrou 1 Porte 1 Corps 1 Plaque passe-câbles 1
Type de porte	Pleine
Type de châssis plein	Sans châssis plein

Complémentaires

Particularité de variante	Back welded with double profile forming a protected sealed area Sides made from a single folded section
Nombre de portes	1 face avant
Ouverture de porte	Réversible 120 °
Type de verrou	Verrou double bar 3 mm
Type de plaque passe-câbles	Standard
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières Plaque passe-câbles par vis
Matière	Acier pour corps
Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Gris RAL 7035
Normes	CEI 62208
Certifications du produit	UL CUL

Environnement

Degré de protection IP	IP66 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à IEC 62262

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0940 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil Environnemental Produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques