

DS-PTV 2,5/4-MT - 补充端板



1083620

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1083620>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

补充端板，深度: 33.1 mm，宽度: 0.8 mm，高度: 22 mm，颜色: 灰色



商业数据

订货号	1083620
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2Z1X
产品关键代码	BE2Z1X
GTIN	4055626818450
单件重量(含包装)	0.98 g
单件重量(不含包装)	0.98 g
原产地	IN

DS-PTV 2,5/4-MT - 补充端板

1083620

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1083620>



技术数据

产品属性

产品类型	端板
------	----

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0

尺寸

宽度	0.8 mm
高度	22 mm
深度	33.1 mm

说明

概述	如果接线点较多的端子底座无法被另一个端子底座的轮廓遮盖，则应使用盖板分段。
----	---------------------------------------

DS-PTV 2,5/4-MT - 补充端板



1083620

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1083620>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DS-PTV 2,5/4-MT - 补充端板



1083620

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1083620>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn