

RAD-CAB-RG213-40 - 天线电缆

2867377

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2867377>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

天线电缆，外径：10 mm，内导线：实心， 降容：2.9 dB（900 MHz时），接口：2 x N（公），电缆长度：12 m



优势

- 抗紫外线
- 合适户外安装

商业数据

订货号	2867377
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DNC6A3
产品关键代码	DNC6A3
目录页面	页码397 (C-6-2019)
GTIN	4017918931735
单件重量（含包装）	1,884.5 g
单件重量（不含包装）	1,884.5 g
原产地	US

技术数据

说明

应用说明

应用说明	只用于工业应用
------	---------

产品属性

产品类型	同轴电缆
------	------

电气特性

频率范围	0.1 GHz ... 1 GHz
阻抗	50 Ω

连接数据

插拔式连接器连接

连接方式	N (公)
说明	两侧
连接方式	N (公)

材料规格

外护套，材料	PE
--------	----

电缆/电线

电缆长度	12 m
光缆类型	RG-213U
电缆外径	10.00 mm
外护套，材料	PE
外护套，颜色	黑色
弯曲半径，长期	127.00 mm
868 / 900 MHz	2.88 dB

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 70 °C

RAD-CAB-RG213-40 - 天线电缆



2867377

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2867377>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27060310
ECLASS-12.0	27060310
ECLASS-13.0	27060310

ETIM

ETIM 9.0	EC001682
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	cafc1bb5-1399-4a4d-b683-c72586941cc6