

## 特点

- 提供各种螺纹尺寸，包括 M3 和 M4
- 由钢制成
- 颜色：黑色  
DIN 916 –六角套筒紧定螺钉，带凹端
- 14.9 级

## RS M3 Pro 35mm 内六角带帽螺钉、黑色、本色钢

RS 库存号： 529-905



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

RS PRO 六角平头螺钉系列在机器维修和固定应用中非常实用。平头螺钉没有头部（也称为无头螺钉或盲螺钉），它只是螺纹紧固件，用于将一个物体固定到另一物体内。它们通常用于不希望头部伸出的，或从材料顶部稍微埋头一点的狭窄区域，这样就不会有任何东西撞击到它并干扰应用程序的操作。使用 Allen 扳手或六角扳手拧紧或松开它们。

## 一般规格

螺纹尺寸	M3
材料	钢
表面	黑色、本色
螺钉类型	固定螺丝
头部形状	六角套筒套件
驱动器类型	六路
螺纹类型	公制
点样式	杯
驾驶功能	六角套筒
应用	紧固件和固定件； 机器工具和维修； 安全防护； 电子应用； 汽车行业

## 机械规格


长度	3mm
螺距	0.5
密钥大小	1.5mm
规格	din 916

## 认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------



RS Stock No.	Size	Length
431965	M2	3mm
432643	M2.5	8mm
529905	M3	3mm
529911	M3	6mm
529933	M4	4mm
529949	M4	6mm
529955	M4	12mm
529961	M5	5mm
530006	M6	6mm



Screw Size (Thread Size)	Allen Key Size Required	A Length (Inches)	A Length (mm)	B Shortest Length (mm)	RS Hex Key Part No.
M3	2.5	2.2	56	18	609-562
M4	3	2.48	63	20	609-556
M5	4	2.76	70	25	734-911
M6	5	3.15	80	28	609-534
M8	6	3.54	90	32	609-528
M10	8	3.94	100	36	609-512
M12	10	4.41	112	40	734-955
M14	12	4.92	125	45	499-2436
M16	14	5.51	140	56	499-2414
M18	14	5.51	140	56	499-2414
M20	17	6.3	160	63	499-2458
M22	17	6.3	160	63	499-2458
M24	19	7.09	180	70	499-2442