
64151

OSRAM ORIGINAL LINE | Halogeen koplampen voor auto's



Toepassingsgebieden

- Koplamp

Productvoordelen

- Kwaliteit van oorspronkelijke apparatuur
- Uitgebreid assortiment
- Betrouwbare kwaliteit

Productkenmerken

- Originele reserveonderdelen

Technische data

Elektrotechnische gegevens


Maximaal vermogen	68 W ¹⁾
Nominale vermogen	55.00 W
Nominale spanning	12 V
Testspanning	13.2 V

¹⁾ Maximaal

Fotometrische data

Kleurtemperatuur	3200 K
Lichtstroom	1450 lm
Luminous flux tolerance	±15 %

Afmetingen



Lengte	42.0 mm
Diameter	11.5 mm
Product gewicht	6.55 g

Levensduur

Levensduur B3	400 h
Levensduur Tc in uren	650 h

Aanvullende product data

Lampvoet	PK22s
----------	-------

Certificaten & normen

ECE Categorie	H3
---------------	----

Land-specifieke indelingen

Productdatasheet

Bestelcode	64151 55W 12V P
-------------------	-----------------

Land specifieke informatie

Productcode	METEL Code	SEG-Nr.	STK-nummer	UK Org
4050300001494	OSRA64151	8328030	4739915	-
4050300925349	OSRA64151BL1	8328390	4730318	-

Productdatasheet

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (hoogte x breedte x lengte)	Volume	Gewicht
4050300001494	64151	Vouwdoos 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	7.00 g
4050300211176	64151	Bundel 10	104 mm x 50 mm x 82 mm	0.43 dm ³	84.60 g
4050300211183	64151	Verzenddoos 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	941.00 g
4050300925349	64151	Bliester 1	76 mm x 17 mm x 108 mm	0.14 dm ³	18.00 g
4008321142306	64151	Verzenddoos 10	125 mm x 145 mm x 225 mm	4.08 dm ³	245.17 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.