

## Barra collettore N - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Barra collettore N, larghezza: 10 mm, altezza: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiale: rame, stagnata, lunghezza: 1000 mm, colore: color argento

RoHS

### Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 017918 001810
GTIN	4017918001810
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2.650,000 g
Numero tariffa doganale	74071000
Paese di origine	Bulgaria
Sales Key	BG4291

### Dati tecnici

#### Dimensioni

Altezza	3 mm
Lunghezza	1 m
Larghezza	10 mm

#### Generalità

Materiale	rame
Rivestimento	stagnata
Colore	color argento
Corrente nominale $I_N$	140 A

#### Normative e prescrizioni

Norma di prova	DIN VDE 0611-4: 1991-02
Attacco a norma	IEC / EN

## Barra colletttrice N - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

### Dati tecnici

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

### Classifiche

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140299
eCl@ss 4.1	27140299
eCl@ss 5.0	27140202
eCl@ss 5.1	27140200
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141139
eCl@ss 8.0	27141139
eCl@ss 9.0	27141139

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000485
ETIM 3.0	EC000485
ETIM 4.0	EC000485
ETIM 5.0	EC000485
ETIM 6.0	EC000485
ETIM 7.0	EC000485

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708