


箱型端子 用于 3RT1, 3RB2 结构尺寸 S6 最大接口约 120 mm² 3RW505



产品品牌名称	SIRIUS
产品类别	端子盖
产品名称	箱型端子模块
产品的规格	最大 120 mm ² , 可用于 3UF71.3-1BA00-0 或 3RW443。
RoHS 指令 (日期)	07/01/2006

接口/ 接线端子	
可连接的导线截面类型	
• 用于主触点	
— 单芯线或多芯线	max. 1x 95, 1x 120 mm ²
— 细芯线的 带有电缆末端加工	最大值 1x 95, 1x 120 mm ²
• 在 AWG 导线处 用于主触点	2x 3/0

认可 证书

General Product Approval	EMV
--------------------------	-----

[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

更多信息

包装信息
<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)
<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RT1956-4G>

Cax 在线发生器


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1956-4G>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RT1956-4G>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1956-4G&lang=en



上一次修改:

2023/10/28 