



Basette di fissaggio a vite / adesive

Le basette adesive sono ideali nei casi in cui sono richieste velocità, semplicità e una base di fissaggio fissa. Particolarmente indicate per l'utilizzo in pannelli di controllo, centraline telefoniche o installazioni domestiche, dove l'utilizzo di fori, viti o tasselli sono impraticabili o indesiderati.


Caratteristiche del prodotto

- Versioni con fissaggio a vite o adesive
- Facili da installare con vite o rivetto
- Eccellente tenuta, adatte ad ambienti con forti vibrazioni
- Massima superficie adesiva per aumentare la resistenza agli strappi
- Ingresso fascetta "a 4 vie" per ottenere installazioni più veloci e flessibili




Basette di fissaggio Serie MB e TY.


Per ulteriori informazioni sui vari tipi di adesivi vedi pagina 73.




Basetta MB2A



Basetta MB3-5(A)



Basetta MB4CA



Basetta MB3A

• Serie MB forma quadrata, con fissaggio a vite / adesivo

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Altezza (H)	Ø foro fiss. (FH)	Largh. max fascetta	Materiale	Colore	Adesivo	Cont. conf.	UNS
MB2A	13,0	13,0	4,1	-	2,7	PA66	Naturale (NA)	Gomma Sintetica	100	151-01802
MB3A	19,0	19,0	3,8	3,1	4,1	PA66	Naturale (NA)	Gomma Sintetica	100	151-28349
	19,0	19,0	3,8	3,1	4,1	PA66	Nero (BK)	Gomma Sintetica	100	151-28320
MB4A	28,0	28,0	4,7	4,0	5,4	PA66	Naturale (NA)	Gomma Sintetica	100	151-28469
MB4A3	28,0	28,0	4,7	4,0	5,4	PA66	Nero (BK)	Acrilato	100	151-28430
MB4A	28,0	28,0	4,7	4,0	5,4	PA66	Nero (BK)	Gomma Sintetica	100	151-28412
MB4CAS	29,0	29,0	5,7	4,2	5,4	PA66	Naturale (NA)	Gomma Sintetica	100	151-28449
MB4CA	29,0	29,0	5,7	4,2	5,4	PA66	Naturale (NA)	Gomma Sintetica	100	151-28459
MB5A	37,7	37,7	7,1	4,8	8,9	PA66	Bianco (WH)	Gomma Sintetica	100	151-28529
MB5A3	38,0	38,0	6,4	4,7	10,0	PA66	Nero (BK)	Acrilato	100	151-28530

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.

• Serie MB forma quadrata, con fissaggio a vite

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Altezza (H)	Ø foro fiss. (FH)	Largh. max fascetta	Materiale	Colore	Cont. conf.	UNS
MB3	19,0	19,0	3,8	3,1	4,1	PA66	Naturale (NA)	100	151-28359
MB4	28,0	28,0	4,7	4,0	5,4	PA66	Naturale (NA)	100	151-28479
MB5	37,7	37,7	6,2	4,8	8,9	PA66	Bianco (WH)	100	151-00324

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.