



Presentazione

Gamma prodotto	Odace
Tipo prodotto	Rocker centre plate
Gamma	Odace
Applicazione	Switch
Tipo di imballo	Sacchetto in plastica
Quantità per confezione	Set da 5
Colore	Cobalt blue

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Numero di interruttori	2
Tipologia fissaggio	Fissaggio
Colore	Cobalt blue
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: piastra copertura
Diametro	51 mm
Profondità	8,5 mm
Peso netto	0,003 kg
Canale mirato	Professionale
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Temperatura ambiente	5...45 °C
Norme di riferimento	EN 60669-1 2006/95/EEC
Certificazioni prodotto	LCIE: NF 619318A[RETURN]N[RETURN]NF
Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP21 D

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì

Mercury free	Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	 Si
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio