

Presentazione

Gamma	Odace
Tipo prodotto	Piastra centrale
Presentazione del dispositivo	Cover plate with fixing frame
Tipo di imballo	Paint cover
Quantità per confezione	Set da 5

Caratteristiche tecniche

Montaggio	Incasso
Tipo di connettore	RJ45
Tipologia fissaggio	By claw kit Con viti
Colore	Cobalt blue
Finitura superficie	Lucido
Compatibilità del prodotto	Infraplus Actassi s-one
Numero di prese	1
Trattamento superficiale	Non trattato
Forma della testa della vite	Pozidriv No 1
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centro piastra PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	34,2 mm
Profondità di incasso	18,2 mm
Peso netto	0,027 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Grado di protezione ip	IP21

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Temperatura ambiente	5...45 °C
Grado di protezione IK	IK04

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	 Sì