


# 气路条

VABM-L1-10HW-G18-10-GR

产品代号: 573440

FESTO



## 技术参数

特性	值
宽度尺寸	10.5 mm
装配位置	任意
阀位的最大数量	10
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
储藏温度	-20 ... 60 ° C
授权	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
产品重量	616 g
先导气口12/14	M5
先导排气口82/84	M5
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	M7
气动连接, 气口 3	G1/8
气动连接, 气口 4	M7
气动连接, 气口 5	G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	锻造铝合金