

## 特点

- 用于存储和分配电线和电缆卷筒
- 随附 4 个可调高度位置悬挂杆
- 粉涂层棕色 / 砂岩表面
- 夹合组件 - 无需工具
- 保持电缆和电线整齐有序
- 可容纳多个电缆卷筒
- 可双层、通过延长配件提供额外空间 套件（单独出售）

# RS Pro 985mm（高） x 990mm（宽） 直径 31.75mm 4 个钢架

RS 号: 374-1697



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS Pro 分配机架简介、这是一款坚固的多用途机架系统、特别适用于存储和分配电缆、易于电气安装应用。机架采用全钢结构、提供极佳的耐用性和稳定性、带 4 个完全可调的悬挂导轨、用于电缆和线卷。该框架采用简单的咬接设计、可轻松组装组件、无需工具。这款坚固的分配架是快速、轻松进行电气安装工作的完美解决方案、允许高效分配电缆和电线、同时不会缠结或打结、同时保持其井然有序

是否有其他选择？

- rs pro 台式 RS Pro TOP I 箱：[2461182](#).
- RS Pro 电缆分配器：[666688](#)

## 一般规格

类型	机架
搁架数量	4
材料	钢
颜色	红色；橙色 Orange；蓝色
应用	工作场所、仓库、工厂、车间、车库

机械规格

最大电缆长度容量	50m
电缆直径容量	102mm
最大拨禾轮宽度	520mm
尺寸	985mm x 990mm x 345mm
高度	985mm
宽度	990mm
长度	345mm
直径	31.75mm
最大拨禾轮重量	140kg

条形 / 层数	电缆卷筒固定	宽度	直径
1	2	300mm	600mm
2	4	400mm	450mm

**RS Stock No. 374-1697  
Adjustable Cable Dispensing Rack**

A rack ideal for storing and dispensing reels of wire/cable.

- Supplied with 4 fully adjustable hanging rails – **31.75mm Diameter x 896mm Actual Hanging Length**
- A simple clip together system with no tools required
- All components are steel constructed
- Supplied with full instructions for self-assembly
- Powder coated finish

**374-1697**  
Overall Size: H985 x W990 x D345mm

**374-1697**  
Overall Size: H985 x W990 x D345mm

*Alternative options also available, please refer to RS Stock Nos;*  
**246-1182** – Bench Top Dispenser  
**666-688** – Floor Stand

***\*Extension Fitting Kits\* are available and must be used if creating a double height rack by stacking two racks together, please refer to RS Stock no. 448-5304***