



Usages multiples



Applications légères

Gants en nitrile résistants à l'abrasion, idéaux pour la manutention légère.

- **Durabilité accrue** : Les gants de travail industriels HyFlex® 11-944 offrent une résistance à l'abrasion de niveau EN 3/ANSI 4, avec une solide enduction nitrile sur la paume.
- **Confort raffiné** : le tissu en nylon et les coutures extensibles les rendent confortables et faciles à porter pendant de longues périodes.
- **Dextérité accrue** : La conception légère et maniable du HyFlex® 11-944 offre une protection des mains avec une véritable flexibilité.
- **Adhérence supérieure** : grâce à leur forte adhérence, ces gants de sécurité de haute qualité sont particulièrement adaptés aux environnements de fabrication et de maintenance modérément huileux.
- **Utilisation ciblée** : Leur conception unique les rend idéales pour la construction automobile et la fabrication de métaux.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Métallurgie

Applications

- Assemblage de châssis, découpage de carrosserie
- Saisie et fixation de composants
- Ajustement de pièces et systèmes
- Acheminement de pièces à la ligne de production
- Fixation de pièces et composants
- Application d'agents de finition à des matériaux/produits
- Ajustement de panneaux, pièces et composants

Anciennement connu comme : NITROTOUGH™ N110

Principales propriétés

- **Durabilité certifiée** : EN niveau 3/Résistance à l'abrasion ANSI niveau 4
- **Couture extensible** : pour des gants confortables et résistants à l'abrasion.
- **Conception légère et agile** : flexibilité et dextérité garanties.

Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH



ANSI/ISEA 105-2024



3121A

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-944	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Nitrile Matériau du support: Nylon Modèle de manchette: Poignet tricot	13	7, 8, 9, 10	230-260 mm/9-10.2 pouces	Noir	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.