



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XAP
Tipo prodotto	Piastra frontale con viti di supporto
Nome dispositivo	XAPE
Applicazione prodotto	Per unità di comando e segnalazione Ø 22 mm
Dim. piastra frontale prodotto	72 x 204 mm
Numero di fori	5 fori
Materiale	Alluminio anodizzato
Montaggio dispositivo	Incasso
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529 IP657 conforme a NF C 20-010
Resistenza agli agenti chimici	Buona resistenza all'acetone Buona resistenza agli alcool Buona resistenza ai solventi di cloruro e di fluoruro Buona resistenza agli acidi minerali diluiti Buona resistenza agli oli e alla benzina Buona resistenza agli acidi organici Buona resistenza ai sali

Caratteristiche tecniche

Peso netto	0,182 kg
------------	----------

Ambiente

Trattamento di protezione	TC TH
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Categoria di sovratensione	Classe I conforme a IEC 60536 Classe I conforme a NF C 20-030

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio