

Capuchón roscado - PROT-M12 FS-M-CHAIN - 1430491


Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)

Capuchón roscado M12 de metal con cadena de sujeción, para macho M12 no ocupado con cadena y ojete de sujeción 16,0 mm



RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
Cantidad de pedido mínima	10 pcs
EAN	 4 046356 325783
EAN	4046356325783
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	13,410 g
Número de tarifa arancelaria	74199990
País de origen	Alemania
Clave de venta	ABQZCA

Datos técnicos

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
Índice de protección	IP65
	IP67
	IP69K

Generalidades

Observación	Empleo hasta máx. 48 V AC y 60 V DC
-------------	-------------------------------------

Material

Material	CuZn/Ni
Material de la junta	NBR
Datos de material adicionales	CuZn/Ni (Cadena)

Environmental Product Compliance

Capuchón roscado - PROT-M12 FS-M-CHAIN - 1430491


Datos técnicos

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379218
eCl@ss 8.0	27379218
eCl@ss 9.0	27379218

ETIM

ETIM 3.0	EC002040
ETIM 4.0	EC002040
ETIM 5.0	EC002040
ETIM 6.0	EC002040

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31251501

Capuchón roscado - PROT-M12 FS-M-CHAIN - 1430491

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC		B.01742
-----	---	---------
