



by Honeywell

Spécifications techniques

PSS TURBOLITE 2M SANGLE + 1/4T.+G065Alu

Description :

Le TurboLite est la première vraie alternative aux longes avec absorbeurs d'énergie. Il est adapté aux situations de travail nécessitant un faible tirant d'air, peut être utilisé en facteur 2 (entre le D dorsal et les pieds de l'utilisateur) et peut être utilisé dans les deux sens.

Référence : 1031446

Caractéristiques :

Boîtier: nylon haute résistance

Poulie : matière composite absorbante

Système de freinage: acier inoxydable

Sangle : Matière Vectran (25.4mm x 1.5mm) Longueur : 2 m

Sangle absorbeur : Longueur 62cm

Charge maximum d'utilisation : 136 kg (en point haut) 100 kg (en point bas)

EN360-ANSI A10.32 and Z359-2007-OSHA-CSA

Température: -30°C à +50°C

Packaging



ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail

techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com