

## USB 3.0 / eSATA dubbel harde-schijf docking station met UASP voor 2,5/3,5 inch SATA SSD / HDD – SATA 6 Gbps

Product ID: SDOCK2U33EB



Met het SDOCK2U33EB dubbele 2,5 inch SATA harde-schijf docking station kunt u tegelijkertijd schijven docken en verwisselen vanaf uw desktop of laptop met slechts één eSATA- of USB-poort.

Voor snelle en efficiënte datatransmissie, bij aansluiting via eSATA, ondersteunt het docking station de volle SATA III transmissiesnelheden -- tot 6 Gbps. Voor universele compatibiliteit kan de behuizing worden aangesloten via USB 3.0 met een transmissiesnelheid tot 5 Gbps plus ondersteuning van UASP, dat 70% sneller is dan conventionele USB 3.0, wanneer hij wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller, zodat u uw SATA III harde schijven maximaal kunt benutten. Voor meer informatie zie onze UASP-testresultaten.

Het harddisk docking station ondersteunt de snelste schijftechnologieën inclusief SATA III (6 Gbps), hybride schijven en solid state drives (SSD), waardoor u tijd kunt besparen door het maximale uit uw schijf te halen.

Breid de mogelijkheden van dit harddisk docking station nog verder uit met onze SATA-naar-IDE-harde-schijfadapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf gemakkelijk in een SATA harde schijf dock kunt steken.



De SDOCK2U33EB wordt gedekt door de 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid state drive.



### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Systeembeheerders en IT-specialisten die snel toegang moeten hebben tot schijven voor imaging
- Snel back-up maken van gegevens op een externe harde schijf ter archivering
- Overzetten van gegevens van de ene harde schijf naar de andere
- Voor technici die regelmatig harde schijven testen of vergelijken (benchmark)
- Back-up belangrijke data en neem de schijf gewoon naar een externe locatie voor veilige opslag

### Features

- Ondersteunt SATA III (6 Gbps) en UASP voor optimale prestaties
- eSATA of USB-hostverbinding
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Ondersteunt harde schijven en solid-state drives met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- Design met dubbele bay en bovenste laadsleuf met schijfkleppen

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years	
	Aantal stations	2	
	Chipsetcode	JMicron - JMS562	
	Interface	USB 3.0 & eSATA	
	Schijfgrootte	2.5in & 3.5in	
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar	
	Schijftype	SATA	
<b>Prestaties</b>	Aantal plaatsingen	15,000 Cycles	
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven per bay (8 TB in totaal) en 2 TB 5900 RPM 2,5 inch harde schijven (2 TB in totaal)	
	Port-multiplier	Ja	
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)	
	UASP ondersteuning	Ja	
<b>Connector(en)</b>	Hostaansluitingen	1 - eSATA (7-polig, data) Vrouwelijk 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk	
	Schijfaansluitingen	2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact	
<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required	
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	1 - Power 1 - Schijf 1 activiteit 1 - Schijf 2 activiteit	
	<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
		Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
Ingangsstroom		1.5 A	
Stekkertype		M	
Uitgangsspanning		12 DC	
Uitgangsstroom		3.0 A	
Vermogensopname		36	
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)	
	Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)	
	Vochtigheid	20%RV~80%RV	

<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	5.2 in [132 mm]
	Gewicht product	18.5 oz [524 g]
	Hoogte product	2.8 in [70 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	5.6 in [143 mm]
	Type behuizing	Kunststof
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verzendgewicht (verpakt)	2.4 lb [1.1 kg]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - USB 3.0/eSATA naar dubbel 2,5/3,5 inch SATA harde-schijf docking station
		1 - USB 3.0-kabel
		1 - eSATA-kabel
		1 - universele voedingsadapter (NA,EU,GB,ANZ)
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.