



PRODUCT-DETAILS

UPS PowerValue 11LI Pro 2000 VA

UPS PowerValue 11LI Pro 2000 VA



Informations générales	
Type de produit étendu	UPS PowerValue 11LI Pro 2000 VA
ID du produit	4NWP100179R0001
EAN	7640169262692
Description du catalogue	UPS PowerValue 11LI Pro 2000 VA
Description longue	On-line / Écran LCD intuitif / Interfaces USB et RS232 / RJ11&RJ45 pour télécoms / Taille compacte / Batterie facile à remplacer / Ventilateur de refroidissement / Protection batterie contre surcharge, les décharges excessive et surchauffe.

Material Compliance	
Modèle de rapport sur les minéraux de conflit (CMRT)	9AKK108467A5658
Déclaration REACH	4NWD004620
Informations RoHS	4NWD004322
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	9ac61ad0-bce7-4de2-90ab-ae59d8741c58 Switzerland
SCIP simplifié	398e6b57-8706-4591-a9bd-b6723b4460fd Germany

2fc58783-8e3b-4a59-995f-3879a910cf89 Germany
30ef323e-1f51-4c56-b41f-31a6eb23ae9b France
f635ff1c-31cb-4b8b-a8d0-1ed0b1fdc15d Netherlands
6f9d26bd-428d-4070-9511-449f072469f1 Spain
dd13423d-5b88-4702-8876-b7f3f031056a Netherlands
0c2b9eda-ad0a-42b6-9d4b-be6e3475d17c Portugal
03cc50bf-f9fe-4ead-8ac3-9240a96810fa Bulgaria
7452218c-d31a-49c1-930e-1b5eb1166519 Sweden
91d47e9f-b402-409f-9265-bf81b152b6a3 France
ea7e4880-1cb9-4410-ae72-ec9477a1862f Poland
52657760-8644-44f5-9716-ea46e38b3e7b Sweden
c8ea79c1-efc7-4af6-bee8-c9b388caba31 Germany
1732bf89-6bbb-4239-a1b2-c1f82dd18327 Germany
438aa637-c8a8-44d6-ae34-6cb3daa18766 Poland
436ade6c-b436-41d3-b670-a320e0967b15 Norway
88f69724-41d7-49af-8394-90ca36955621 Finland
649aa4d0-a639-4e86-afc3-218b7a4263da Netherlands
3a691693-990e-41bb-b605-c5f564601da6 Germany
ca6e3cb8-5d35-43d2-bdef-eee31d648820 Denmark
784ca8b4-7926-4a9d-83b4-e64804f6d110 Croatia
1cb37075-9aef-4462-b11c-99caaa82573e Czech Republic
c415c712-9a39-4239-955b-9b7b89aaa751 Poland
72178fd6-7417-4881-a35f-a266b033de01 Netherlands
d979c121-50a3-4e28-9e81-55da12eb7817 Netherlands
12280d36-044a-4797-b89b-0c1b05bce20e Estonia
00e54354-e8af-4378-9551-910dc36e4d3a Greece

Downloads Préférés

Fiche technique, Informations techniques	4NWD004444_ML
Instructions et manuels	4NWD004444_ML

Environnement

Température de l'air ambiant	Storage -15...+60 °C
Informations environnementales	No declaration needed

Commande

Quantité minimale de commande	1 pièce
Numéro de tarif douanier	85044000
Numéro E (Finlande)	8408633
Numéro E (Norvège)	6600721
Pays ou territoire d'origine	China

Dimensions

Largeur nette du produit	146 mm
Hauteur nette du produit	205 mm
Profondeur/longueur nette du produit	395 mm
Poids net du produit	11.9 kg

Emballage	
Nombre d'unités au niveau d'emballage 1	box 1 pièce
Largeur du niveau d'emballage 1	236 mm
Hauteur du niveau d'emballage 1	297 mm
Profondeur/Longueur du niveau d'emballage 1	496 mm
Poids brut du colis niveau 1	14.2 kg
Code EAN du niveau d'emballage 1	7640169262692

Technique	
Puissance de sortie apparente	2000 V-A
Composition chimique de la batterie	Plomb-acide
Type de batterie	Portable
Poids de la batterie	2.83 kg
Interface de communication	USB, RS-232
Type de connexion	IEC C14
Type d'affichage	LCD
Tension d'entrée (U _{in})	230 V
Type de tension d'entrée	AC
Nombre de batteries	2
Nombre de sorties	Connexion C13 6
Nombre de phases	1-phase Primary 1-phase Secondary
Options proposées	Auto shut down function
Fréquence nominale (f)	Primaire 50 Hz Primaire 60 Hz Secondary 50 Hz Secondary 60 Hz
Puissance de sortie nominale	1200 W

Certificats et Déclarations (Numéro de document)	
Déclaration de conformité - CCC	No certification needed
Déclaration de conformité - CE	4NWD004322

External Classifications and Standards	
ETIM 9	EC000382 - UPS
ETIM 10	EC000382 - UPS
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85044000
eClass	V11.1 : 27040690

Code de classification
des objets

G

Catégories

UPS → UPS → UPS monophasés (standalone) → PowerValue 11 LI IEC 230V

