

特点

- 圆顶螺母、带六角法兰
- 公制尺寸 **din 1587**
- **304** 型不锈钢

RS Pro 六角螺母、本色、 M10

RS 号: 248-4438



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

六角螺母

商品描述属性

这些圆顶螺母由深受 RS Pro 品牌提供、特别适用于需要隐藏或覆盖凸出式螺钉螺纹末端的应用。圆顶形状可消除边缘卡塞的可能性、特别适用于封住柔性螺纹杆。圆顶具有六角法兰、特别适用于手动和工具拧紧、以应用适当的扭矩。此法兰还可能无需垫圈来分配螺母的压力。

提供各种公制尺寸

248-4387 是 M3 A2 不锈钢圆顶螺母

248-4393 是 M4 A2 不锈钢圆顶螺母

248-4400 是一款 M5 A2 不锈钢圆顶螺母

248-4416 是 M6 A2 不锈钢圆顶螺母

248-4422 是 M8 A2 不锈钢圆顶螺母

248-4438 是 M10 A2 不锈钢圆顶螺母

248-4444 是 M12 A2 不锈钢圆顶螺母

797-6080 是 M16 A2 不锈钢圆顶螺母

797-6099 是 M20 A2 不锈钢圆顶螺母

一般规格

| | |
|------|------------------------------|
| 螺纹尺寸 | M10 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 类型 | 已满 |
| 表面 | 普通 |
| 驾驶功能 | 六角 |
| 螺纹 | 公制 |
| 应用 | 汽车应用、建筑行业、机械和车间、diy 爱好者和专业人士 |

机械规格

| | |
|-------|---------|
| 宽度 | 17mm |
| 不锈钢类型 | A2 304 |
| 规格 | DIN1587 |

六角螺母



| RS Part No. | Thread Size |
|-------------|-------------|
| 2484387 | M3 |
| 2484393 | M4 |
| 2484400 | M5 |
| 2484416 | M6 |
| 2484422 | M8 |
| 2484438 | M10 |