



Presentazione

Gamma	Odace
Tipo prodotto	Piastra di copertura
Applicazione prodotto	Socket-outlet
Tipo di imballo	Sacchetto in plastica
Quantità per confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Configurazione poli di uscita	2P + E
Outlet standard deviation	Francese
Tipologia fissaggio	Fissaggio
Colore	Cobalt blue
Finitura superficie	Lucido
Trattamento superficiale	Non trattato
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	8,2 mm
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Grado di protezione ip	IP20

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Temperatura ambiente	5...45 °C
Grado di protezione IK	IK04

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
Sustainable packaging	Yes

Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio