

Ø 22 mm开孔 304不锈钢符号  
号带灯按钮

分销方  
Rs-online



82-6151.1A24.B015



<https://rs-online.eao.com/component/82-6151.1...>

您的产品:

---



## 82-6151.1A24.B015 Ø 22 mm开孔 304不锈钢符号带灯按钮

### 正面

|        |         |
|--------|---------|
| 正面尺寸:  | Ø 25 mm |
| 正面形式:  | 圆形      |
| 前挡圈材质: | 不锈钢     |
| 前挡圈形状: | 平面的     |

### 安装

|       |         |
|-------|---------|
| 安装开孔: | Ø 22 mm |
| 安装类型: | 面板安装    |

### 操作

|        |       |
|--------|-------|
| 灯罩颜色:  | 银色    |
| 灯罩材质:  | 金属化塑料 |
| 灯罩发光:  | 发光    |
| 灯罩形状:  | 平面的   |
| 灯罩透明度: | 不透明   |
| 符号:    | SOS   |
| 发光颜色:  | 蓝色    |
| 发光形状:  | 符号    |

### 电气特性

开关电压和电流:

根据IEC 60947-5-1 (银触点)

负载类别 AC-15

电压

24 VAC

35 VAC

110 VAC

220 VAC

开关额定 DC 负载类别 DC-13 (银触点)

电压

24 VDC

35 VDC

110 VDC

220 VDC

电流

1 A

1 A (M12 版本)

1 A

0.5 A

电流

0.7 A

0.5 A (M12 版本)

0.2 A

0.1 A

根据 UL 508 (银触点)

cos $\phi$  0,75 ... 0,8

电压

120 VAC

240 VAC

24 VAC

电流

5 A

3 A

1 A

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 触点:                           | 1 FS                          |
| 工作电压:                         | 24 V DC                       |
| 工作电流:                         | 7 mA                          |
| 额定工作电压 <b>U<sub>e</sub></b> : | 250 VAC                       |
| 额定绝缘电压 <b>U<sub>i</sub></b> : | 250 V                         |
| 开关额定值:                        | 35 V @ 3 A                    |
| 电气寿命:                         | 50 000 cycles of operation    |
| 耐电强度:                         | 1500 VAC, 50 Hz 所有端子与地之间1 min |
| 污染等级:                         | 2,根据 EN IEC 60947-1           |
| 热电流 <b>I<sub>th</sub></b> :   | 5 A                           |

### 机械特性

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 端子:   | 焊接端子, 2.8 x 0.5 mm |
| 触点材质: | 银                  |
| 开关动作: | 自复位                |
| 开关系统: | 快动开关元件             |
| 机械寿命: | 1 百万次              |
| 操作力:  | 4 ... 7 N          |
| 操作行程: | 约 3 mm             |
| 拧紧力矩: | 0.5 ... 0.6 Nm     |
| 重量:   | 0.025 kg           |

## 环境条件

|         |   |
|---------|---|
| 正面IP等级: | IP65 , IP67                                   |
| 工作温度:   | - 30 °C ... + 70 °C                           |
| 储存温度:   | - 40 °C ... + 80 °C                           |
| 抗冲击能力:  | 最大 500 m / s <sup>2</sup> 根据 IEC 60068-2-27   |
| 耐振动能力:  | 10 ... 500 Hz, 振幅 1.5 mm p-p 根据 IEC 60068-2-6 |
| 耐候性:    | 湿热, 21 d , 根据 IEC 60512-11                    |

## 证书

|               |   |
|---------------|---|
| 标准认证:         | CB, CCC, C UL, UL                               |
| 符合标准:         | CE, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD) |
| <b>REACH:</b> | REACH compliant                                 |
| <b>RoHS:</b>  | RoHS compliant                                  |


## 其他

简述: Ø 22 mm开孔, 304不锈钢符号带灯按钮, 自复位, 35 V @ 3 A, 24 V DC, 1 FS, 焊接端子, 2.8 x 0.5 mm, 圆形, 不锈钢, 蓝色, SOS, 银色

照明种类: 单LED

外壳大小: 19 mm

接线图:



组件布局:



安装开孔:



外形尺寸:

