

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

## ENN05003

Scatole derivazione MUREVA IP55 105x65x55 entr stagne



### Principale

Gamma prodotto	Mureva BOX
Tipo di prodotto o componente	Box di giunzione
Colore	Grigio RAL 7035
Quantità per confezione	5 pezzi

### Complementare

Montaggio	Superficie
Entrata cavo	Gommini di tenuta
Tipo di fissaggio	Ad aggancio copertura
Dimensioni base	105 x 65 x 55 mm
Numero ingressi cavo	8 grommets Ø 20 mm
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene) corpo PP (polipropilene) copertura SBS (stirene butadiene stirene) gommino di tenuta
Classe di isolamento elettrico	Classe II conforme a IEC 536
Altezza	61 mm
Larghezza	125 mm
Profondità	83 mm
Peso prodotto	0,092 kg

### Ambiente

temperatura ambiente di funzionamento	-25...40°C
grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
grado di protezione IK	IK07 conforme a EN 50102
resistenza al fuoco	650 °C
norme di riferimento	EN 60670
certificazioni prodotto	CE
caratteristiche ambientali	Senza alogeni

### Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Compliant - since 1838 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

### Contractual warranty

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

