



Principales

Gamme	LexCom
Produit	Panneau de guidage pour cordon de raccordement 19"
Couleur	Gris clair (RAL 7035) Gris foncé (RAL 7016)
Équipement fournis	2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide
Caractéristiques complémentaires	4 anneaux ouvrables

Complémentaires

Unité de rack	1U
Matière	Feuille métallique: DC01 Pièce en plastique: PA66 GF20 Pièce en plastique: PC
Largeur	490 Mm 0,5 m
Hauteur	45 Mm 0,045 m
Profondeur	100 Mm 0,100 m

Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10...55 °C 14...131 °F
Normes	CEI 60297 NF C 20-150

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACH
REACH free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	<input checked="" type="checkbox"/> Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises