




HK6032

Douille à aiguilles

Douille à aiguilles HK, à une rangée, avec cage

Information technique



Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	Sans
trou de lubrification	Sans
revêtement	Sans
joint	Sans

dimensions principale & données de performance

F_w	60 mm	Diamètre sous rouleaux
D	68 mm	Diamètre extérieur
C	32 mm	Largeur
C_r	53.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	135.000 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	20.000 N	Limite à la fatigue, radiale
n_G	4.450 1/min	vitesse limite
$n_{G\text{ Grease}}$	2.650 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
n_{gr}	3.400 1/min	Vitesse de base
$\approx m$	131,178 g	Poids

Dimensions

C_1	32 mm	Largeur, bague extérieure
r_{min}	0,8 mm	Dimension minimum de chanfrein



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	140 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement