

USB 3.0 SATA harde-schijfduplicator- en wisserdock - Standalone 2,5/3,5 HDD- en SSD-wisser en -kloner

Product ID: SATDOCK2REU3



Met de SATDOCK2REU3 USB3.0 standalone duplicator- en wisserdock kunt u uw 2,5/3,5 inch SATA HDD's of SSD's via SuperSpeed USB 3.0 aansluiten en, indien nodig, schijven uitwisselen. Het dock fungeert ook als een standalone schijfduplicator en -wisser – een efficiënte en veelzijdige oplossing voor het beheer van externe schijven.

De SATDOCK22EU3 biedt standalone sectorgewijze harde-schijfduplicatie, heeft een geïntegreerde LED-voortgangsbalk en ondersteunt single-pass overschrijven voor twee schijven en is daardoor een gebruikersvriendelijke complete oplossing voor elke applicatie waarbij harde schijven moeten worden gedupliceerd of gewist.

Dit HDD/SSD docking station ondersteunt SATA I/II/III en schijven met grote capaciteit (getest tot 4 TB), is compatibel met bijna elke SATA harde schijf en biedt een grotere opslag-/back-up capaciteit voor uw computer.

Breid de mogelijkheden van dit harde-schijf-docking station nog verder uit met onze SATA-naar-IDE-harde-schijfadapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf gemakkelijk in een SATA harde-schijf-dock kunt steken.

De SATDOCK2REU3 wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Systeembeheerders die snel toegang moeten hebben tot schijven voor beeldvorming
- Data-archivering
- Voor technici die regelmatig verschillende harde schijven testen en deze snel moeten kunnen verwisselen
- Forensische onderzoekers die een image/kloon op sectorbasis moeten kunnen maken voor een exacte kopie van de ene schijf naar een andere.
- Professionals die identieke back-ups moeten maken als data-integriteit van cruciaal belang is, zoals bij data recovery.
- Klonen van harde schijven met verborgen partities die sommige andere software-schijfkloonprogramma's wellicht overslaan
- IT-beheerders die snel een schijf willen wissen en op andere applicaties willen voorbereiden
- Dataherstelspecialisten die snel toegang moeten hebben tot schijven om data te herstellen/terug te halen

Features

- Ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch formfactor SATA harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD)
- Standalone sectorgewijze harde-schijfduplicatie
- Wissen met standalone single-pass overschrijven
- SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- High-speed USB 2.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Ondersteunt met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Plug-and-play en hot-swappable
- Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
- Geïntegreerde LED-voortgangsbalk

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal stations	2
	Chipsetcode	Prolific - PL2775
	Interface	USB 3.0
	Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
	Schijftype	SATA
	Ventilator(en)	Nee
Prestaties	Duplication Modes	Sector by Sector (Whole Drive)
	Duplication Speed	11GBpm
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven en 1 TB 7200 RPM 2,5 inch harde schijven
	Maximale overdrachtsnelheid	3 Gbit/s
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA II (3 Gbps)
	Wismodi	1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
Connector(en)	Hostaansluitingen	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0
	Schijfaansluitingen	2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	De doelschijf moet ten minste dezelfde capaciteit hebben als de bronschijf
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - HDD1 / 75%
		1 - HDD2 / 100%
		1 - Koppeling / 25%
		1 - Voeding / 50%
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Ingangsstroom	1.2A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	3000mA

	Vermogensopname	36
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 95°C (14°F to 203°F)
	Vochtigheid	5-90%
Fysieke eigenschappen	Breedte product	4.1 in [103 mm]
	Gewicht product	15 oz [424 g]
	Hoogte product	2.4 in [62 mm]
	Lengte product	5 in [128 mm]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	31.2 oz [885 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Docking Station
		1 - USB 3.0-kabel
		1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.