

## FICHE TECHNIQUE


# Panneau de fil rapide Standard JIS montage prise avec support en acier inoxydable

Types de K, J, T, E, R/S et B  
(Code de couleur JIS)



- Douilles de taille standard fournis avec supports inox
- « Jab-in » connexion facile pour résiliation rapide, juste pousser le fil en et serrer la vis
- Destinés à utiliser dans les procédés industriels plus mais peut être utilisé dans toutes les applications comme vous le souhaitez
- Disponibles dans les Types de thermocouples K, J, T, E, R/S et B
- Contacts pour les Types K, J, T & E sont fabriqués à partir de véritables alliages de Thermocouple
- R/S type a compensation cuivre/cuivre nickel alliage contacts (pour R ou S Type Thermocouples)
- B type a compenser les contacts de cuivre/cuivre (pour les Thermocouples de Type B)
- Code couleurs conformément à la norme JIS
- Température maximum de fonctionnement continue 220 ° C

T/C Type	Code de couleur (JIS)	+Positive Contact (alloy type)	-négatif Contact (alloy type)	Fabrication Reference	Allied code	RS order Code
K	bleu	+Nickel Chromium	-Nickel Alloy	JS-K-SSPFQ		<b>771-9054</b>
J	jaune	+Iron	-Copper Nickel	JS-J-SSPFQ		<b>771-9045</b>
T	marron	+Copper	-Copper Nickel	JS-T-SSPFQ		<b>771-9051</b>
E	Violet	+Nickel Chromium	-Copper Nickel	JS-E-SSPFQ		<b>771-9041</b>
R/S	Noir	+Copper	-Copper Alloy	JS-R/S-SSPFQ		<b>771-9057</b>
B	gris	+Copper	-Copper	JS-B-SSPFQ		<b>771-9048</b>



**Standard Socket - Quick Wire with stainless steel mounting bracket**  
 (dimensions in mm)