

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



面板式安装底座外壳 B24，带双锁扣，标识材料: PA 6.6-FR，电缆出线: 2，水平，2x M32，高度: 84 mm，电缆密封: 无，标准，包括2个减径适配器

优势

- 灵活的电缆出向，水平或垂直
- 成本低于金属型号
- 重量轻
- 低冷凝风险

商业数据

订货号	1421370
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APL
产品关键代码	AF7APL
目录页面	页码636 (C-2-2019)
GTIN	4055626264967
单件重量（含包装）	240.1 g
单件重量（不含包装）	242.9 g
原产地	PL

HC-EVO-B24-SHWD-2SSM32-PLRBK - 壳体

1421370

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1421370>



技术数据

说明	
概述	适用插芯HC-B24、BB46、D64、DD108、M、K、HV10-I-PT、HV 10-E...C

产品属性	
产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	面板式安装底座外壳
产品系列	HC-EVO-B
应用	标准
类型	B24
出线口编号	2
螺钉连接类型	2x M32
型号	高型设计
电缆出口	水平
Pg螺钉连接	无

尺寸	
尺寸图	
宽度	57 mm
高度	84 mm
长度	144 mm
孔径	5.5 mm

材料规格	
阻燃等级，符合UL 94	V0 (外壳)
	V0 (互锁)
密封材料	NBR
外壳材料	PA 6.6-FR
锁扣材料	PA

机械特性	
机械参数	
螺钉连接类型	2x M32
锁紧类型	锁扣

连接数据	
紧固扭矩	2 Nm ... 3 Nm (用于表面安装壳体上的M5安装螺钉)

安装

组装说明	提供两个塑料减径件M40至M32
	用于螺钉连接的两个开口处之一为密封，但可使用螺丝刀折断后开启。

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP66
壳体等级 (NEMA)	12 (UL 50e)
冲击强度	IK09
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C


HC-EVO-B24-SHWD-2SSM32-PLRBK - 壳体

1421370

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1421370>



图纸



尺寸图

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1421370>

**DNV**
认证ID: TAE000037S

**cUL认证**
认证ID: E255026

**UL认证**
认证ID: E255026

**EAC**
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus认证

HC-EVO-B24-SHWD-2SSM32-PLRBK - 壳体



1421370

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1421370>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	1.866千克二氧化碳当量