

# Fiche technique RS Pro Balise à LED



## Principales Caractéristiques:

- Multitension (10 - 100 V c.c. ou 110 - 230 V c.a.)
- Approuvé CEM (ECE R10)
- Electronique entièrement encapsulée
- Etanches à vie contre la poussière et l'humidité
- Fiabilité à des températures extrêmes : -30 à +50 °C
- Faible consommation d'énergie (0,1 A)
- 4 types de clignotement (statique, simple, double, quadruple)
- Garantie 2 ans

### Inclus Applications



Camions  
Ordures



Véhicules à  
usage général





Agriculture




Usine & Entreprise  
de travaux publics



Véhicule  
entreprise



### 10-100Vdc

Ambre RS 907-5961 

Rouge RS 907-5965 

Vert RS 907-5974 


### 10-100Vdc

Ambre RS 907-5980 

Rouge RS 907-5983 


Vert RS 907-5987 

### 110-230Vac

Ambre RS 907-5977 

Rouge RS 907-5971 

### 110-230Vac

Ambre RS 907-5996 

Rouge RS 907-5999 