

VS-15-A-EMV-S - 面板安装框架



1688049

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688049>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

D-SUB EMC屏蔽支架，外壳尺寸2，屏蔽，与面板安装支架VS-15-...配套



商业数据

订货号	1688049
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	ABNCBZ
产品关键代码	ABNCBZ
目录页面	页码220 (C-2-2013)
GTIN	4017918182311
单件重量（含包装）	0.844 g
单件重量（不含包装）	0.8 g
原产地	CZ

VS-15-A-EMV-S - 面板安装框架

1688049

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688049>



技术数据

产品属性

产品类型	面板安装框架
应用	屏蔽框架
类型	外壳尺寸2
连接图表	D-SUB
型号	RJ45

绝缘特性

污染等级	2
------	---

电气特性

传输介质	铜缆
------	----

尺寸

宽度	0.6 mm
高度	44.3 mm
长度	17.5 mm

材料规格

颜色	裸金属
标识材料	金属
外壳材料	金属
外壳表面材料	镀镍

机械特性

机械参数	
插 / 拔周期	≥ 1000

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP67
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C

安装

安装类型	板前安装
------	------

VS-15-A-EMV-S - 面板安装框架

1688049

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688049>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440201
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

VS-15-A-EMV-S - 面板安装框架

1688049

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688049>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn