

# VS-08-KS/GR - RJ45抗弯折保护套管

1689213

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689213>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

RJ45抗弯折保护套管，用于VS-08-ST-RJ45插芯，可连接电缆直径达6mm，颜色：灰色



## 商业数据

订货号	1689213
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	ABNAAZ
产品关键代码	ABNAAZ
目录页面	页码168 (PC-2007)
GTIN	4017918890582
单件重量 (含包装)	1.31 g
单件重量 (不含包装)	0.878 g
原产地	US

# VS-08-KS/GR - RJ45抗弯折保护套管

1689213

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689213>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	抗弯折保护套管
------	---------

### 尺寸

宽度	13.7 mm
高度	19.8 mm
长度	9.2 mm

### 材料规格

颜色	灰色
阻燃等级, 符合UL 94	V0
外壳材料	PA

### 电缆/电线

电缆外径	6 mm
------	------

### 环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP20
环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C

# VS-08-KS/GR - RJ45抗弯折保护套管

1689213

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689213>



## 分类

### ECCLASS

ECCLASS-13.0	27440392
--------------	----------

### ETIM

ETIM 9.0	EC001679
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# VS-08-KS/GR - RJ45抗弯折保护套管

1689213

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689213>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)