

Information produit

74 06 180

Pince coupante de côté à forte démultiplication

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- Pour sollicitations extrêmes et continues
- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano
- Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases



⚡ 1000 V 



Informations générales

Réf.	74 06 180
EAN	4003773022985
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
poids	280 g
Dimensions	180 x 65 x 30 mm
Norme	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Forme	0
Capacités de coupe Fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 3,8 mm
Capacités de coupe Fil d'acier dur (diamètre)	Ø 2,7 mm
Capacités de coupe Corde à piano (diamètre)	Ø 2,2 mm
Certifié VDE	oui

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Sous réserve de toute modification technique et erreur.