




RSRB16-117-L0

Galet tendeur de courroies

Galet tendeur de courroies RSRB...-L0

Information technique



dimensions principale & données de performance

d	16 mm	Alésage
d	0,26 mm	Tolérance supérieure
d	0,13 mm	Tolérance basse
D 1	101 mm	Diamètre de piste poulie
C 1	36 mm	Largeur poulie
C r	9.800 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r	4.750 N	Charge stat. de base, radiale
C ur	219 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	0,5 kg	Poids

Cotes de montage

a	10 °	Angle piste poulie
---	------	--------------------

Dimensions

D 2	117 mm	Diamètre extérieur poulie
B	18,3 mm	Largeur
B L	25,4 mm	Largeur psite poulie