

产品参数表

规格



Ø120mm 旋转声光报警器 - 绿色 - 24VAC/DC

XVR12B03

❗ 停止生产日期 2023年7月28日

❗ 已退市

主要信息

产品系列	Harmony XVR
产品类型	旋转声光报警器，预接线
声音信号	无
产品短名	XVR
安装直径	120 mm
IP 保护等级	IP23 符合 IEC 60529
额定电源电压 [Us]	24 V 交流/直流
灯源	高亮度 LED, 绿色

补充信息

材料	ABS: 灯体部件 AS: 球体
CAD 总宽度	120 mm
CAD 总深度	120 mm
净重	0.5 kg
标识	CE
产品安装	用3个M5螺钉
电源电压范围	19...30 V 直流 21.6...26.4 V 交流
额定冲击耐受电压 [Uimp]	0.8 kV
电流消耗	125 mA
闪烁频率	2.3 Hz
锁状连合力	0.83 mm²
美国线规	AWG 18
电缆长度	400 mm

环境

符合标准	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
保护处理	TC
贮存环境温度	-35...70 °C
运行温度	-10...50 °C

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用户应使用的产品的适用性或可靠性

电击保护级别	Class II 符合 IEC 61140
--------	-----------------------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13.700 cm
Package 1 Width	14.000 cm
Package 1 Length	19.200 cm
Package 1 Weight	615.000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	40.000 cm
Package 2 Length	60.000 cm
Package 2 Weight	6.200 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。


环境数据说明 >

环境足迹	
环境披露	产品环境文件
Use Better	
材料和包装	
回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟RoHS指令	主动合规性 (超出欧盟RoHS法定范围的产品)
中国RoHS法规	中国 ROHS 声明
Use Again	
重新包装和再制造	
循环配置文件	产品使用寿命终期信息

尺寸图

旋转镜信标

尺寸



安装和间隙

旋转镜信标

面板开孔

