

**Application** : le boîtier mural industriel convient pour abriter l'équipement électronique et électrique dans les environnements exigeants, dans lesquels ils risquent d'être exposés à de fréquents lavages au tuyau ou à des conditions humides.

**Alimentation** : inclut boîtier et platine de montage de porte, système de verrouillage simple, plaque de presse-étoupe, joint d'étanchéité et accessoires de fixation.

**Configuration standard** : finition peinture à revêtement poudré en polyester époxy, texturée


**Couleur** : RAL7032

**Degré de protection** : IP66

**Contre les impacts mécaniques** : IK10

**Epaisseur** : boîtier et porte en tôle d'acier 1,2 mm ou 1,5 mm

**Platine de montage** : acier zingué 1,5 mm ou 2 mm



Code commande	Description	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Epaisseur de corps et porte (mm)	Epaisseur de platine de montage (mm)
775-5785	Verrouillage simple	200	200	150	1,2	1,5
775-5788	Verrouillage simple	300	200	150	1,2	1,5
775-5300	Verrouillage simple	300	250	150	1,2	1,5
775-5782	Verrouillage simple	300	250	150	1,2	1,5
775-5791	Verrouillage simple	300	300	150	1,2	1,5
775-5319	Verrouillage simple	300	300	210	1,2	1,5
775-5794	Verrouillage simple	300	400	200	1,2	1,5
775-5312	Verrouillage simple	300	400	210	1,2	1,5
775-5798	Verrouillage simple	400	300	150	1,2	1,5
775-5808	Verrouillage simple	400	300	200	1,2	1,5
775-5316	Verrouillage simple	400	300	210	1,2	1,5
775-5801	Verrouillage simple	400	400	200	1,2	1,5
775-5325	Verrouillage simple	400	400	210	1,2	1,5
775-5328	Verrouillage simple	400	600	210	1,2	1,5
775-5805	Verrouillage simple	500	400	150	1,2	1,5
775-5814	Verrouillage simple	500	400	200	1,2	1,5
775-5322	Verrouillage simple	500	400	210	1,2	1,5
775-5331	Verrouillage simple	500	500	210	1,2	1,5
775-5334	Verrouillage simple	500	500	300	1,2	1,5