



M18 FUEL™

## M18 ONEPD3-502X TRAPANO A PERCUSSIONE CON ONE-KEY™

- 158 Nm di coppia
- Lungo solo 175 mm. Permette di accedere anche negli spazi più angusti
- Connessione Bluetooth® con l'app ONE-KEY™
- Salva fino a 3 impostazioni in memoria
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Regolazione del grilletto grazie all'applicazione ONE-KEY™
- E' possibile modificare e salvare le impostazioni per applicazioni ripetute
- Regolazione della velocità, controllo AUTOSTOP™, indicazione della velocità ottimale per tipo di materiale e applicazione, regolazione intensità LED luminoso
- Gancio in metallo per la cintura
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 500/ 0 - 2100
Mandrino autoserrante (mm)	13
Cap. Max Foratura legno/metallo/muratura (mm)	89/ 16/ 16
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 33,000
Coppia max (Nm)	158
Kit incluso	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933492801