




Tube protecteur pour sondes de température

THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20



Application		
Version	pour capteurs de température EL = 83 mm	
Tenue en pression	16 bar	1,6 MPa
Données mécaniques		
Poids [g]	101,2	
Matières	inox (1.4435 / 316L)	
Couple de serrage [Nm]	20	
Raccordement capteurs	G 3/8 taraudage Ø 3 mm	
Raccord process	G 1/2 filetage extérieur cône d'étanchéité	
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	Ra < 0,38 µm	
Longueur d'installation EL [mm]	20	
Longueur perçage BL [mm]	83	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	