



### Hygromètre numérique avec indication du point de rosée

Rev.1213



- **Fonctions :**  
Température ambiante  
Humidité relative de l'air  
Température du point de rosée
- Durée de mesure courte par **capteur rapide**
- **Affichage des valeurs Min/Max :**  
la valeur mesurée minimale ou maximale s'affiche si besoin est.
- Possibilité de commuter les valeurs de mesure affichées de °C en °F.
- Commutation température ambiante/point de rosée
- **Appareil manuel** pour le contrôle du climat ambiant
- Support de fixation

#### DONNÉES TECHNIQUES

##### TEMPÉRATURE AMBIANTE

-10°C ... 50°C  
PRÉCISION ±1°C

##### HUMIDITÉ RELATIVE DE L'AIR

20%rH ... 99%rH  
PRÉCISION ±5%rH (25%rH...85%rH)

##### INDICATION DU POINT DE ROSÉE

-28,5°C ... 47,5°C  
PRÉCISION ±2°C

##### TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

-10°C ... 50°C

##### ALIMENTATION ELECTRIQUE


1 x pile ronde LR44

##### DIMENSIONS (L x H x P)

138 x 27 x 19 mm

##### POIDS (pile incluse)

38 g



Affichage des valeurs Min/Max



Capteur rapide



Support de fixation



#### ClimaPilot

+ pile

Taille de l'emballage (L x H x P)

-

ARTICLE	RÉF	CODE EAN	QTE
ClimaPilot	082.034A	4 021563 687886	5

