


Données techniques

NKS40

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, segments latéraux, série lourde

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
Fw - Cote sous rouleaux	40 mm
D - Diamètre Extérieur	55 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure	22 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,6 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Non/No
Classe de Jeu Radial	CN
Classe de précision	P0



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
 S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
 SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

Masse

0,129 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Cr - Capacité charge dynamique

27700000 mN

C0r - Capacité charge statique

45000000 mN

N lim - Vitesse limite Lubrification graisse

39000 °/s

N lim - Vitesse limite Lubrification huile

60000 °/s

Tmin - Température mini de Fonctionnement

253,15 °K

Tmax - Température max de Fonctionnement

393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE

43,5 mm

ras max - Rayon max raccordement arbre & logement

0,6 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
 S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
 SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

Page 2/2