

Anciennement connu comme : Solvex® 37-900

**Gants en nitrile de qualité supérieure, testés individuellement, pour une protection avancée contre les produits chimiques à haut risque**

- **Qualité garantie :** produits dans une usine certifiée ISO 9001, les gants enduits de nitrile AlphaTec® 37-900 sont soumis à des contrôles d'échantillonnage à 100 % avant expédition, y compris des tests de pression d'air étanches et des vérifications de défauts.
- **Protection avancée :** Fabriquées à partir d'une formulation avancée de nitrile, elles offrent une superbe protection chimique et une résistance exceptionnelle à la perméation et à l'abrasion.
- **Meilleure préhension :** à la fois robustes et confortables, ces gants résistants aux produits chimiques sont également dotés d'une finition en losange inversé, pour une excellente préhension dans les environnements de travail secs et humides.

**Secteurs industriels**

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement

**Applications**

- Acheminement de pièces à la ligne de production
- Outils ou robots de nettoyage/peinture
- Changement d'outils et de matrices



# AlphaTec® Solvex®

## 37-900

Gant en nitrile haute qualité pour davantage de sécurité lors de la manipulation de produits chimiques dangereux

Anciennement connu comme : Solvex® 37-900

### Principales propriétés

- Contrôle par échantillonnage à 100 %\*** : Pour une manipulation sûre des produits chimiques dangereux
- Film nitrile très avancé** : résistance à l'abrasion vraiment supérieure
- Finition en losange inversé** : excellente prise en main

\*y compris un test de pression d'air étanche et des vérifications de défauts



### Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Mercapto benzothiacole
- Diéthyldithiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

### Normes de performance



0493



4101X



ISO 18889



AJKLOPT



VIRUS



### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® Solvex® 37-900	Liner Material: Suédé Coating Material: Nitrile	7, 8, 9, 10, 11	380 / 15	Rouge	<ul style="list-style-type: none"><li>12 paires par sac, 6 sacs par carton</li><li>Variante Vend pack , 1 paire par sac intérieur , 72 sacs par carton</li></ul>

**Région Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

**Région Amérique du Nord**  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexique  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

**Canada**  
Ansell Canada Inc.  
105, rue Lauder  
Cowansville (Québec)  
J2K 2K8, Canada  
T : 1800 363-8340  
F : 1888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

**Ansell**