

Profilé percé - NS 15 PERF 2000MM - 1401682


Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Profilé percé, Profil standard, largeur: 15 mm, hauteur: 5,5 mm, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, longueur: 2000 mm, coloris: argenté

RoHS

Données commerciales

Unité de conditionnement	5 pc
Quantité minimum de commande	5 pc
GTIN	 4 017918 020491
GTIN	4017918020491
Poids par pièce (hors emballage)	0,300 KGM
Numéro du tarif douanier	72166190
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	5,5 mm
Longueur	2000 mm
Largeur	15 mm
Largeur des trous	12,20 mm
Hauteur des trous	4,20 mm
Intervalle entre perçages	20,00 mm

Généralités

Matériau	Acier
Revêtement	galvanisé, traité par passivation couche épaisse
Coloris	argenté

Normes et spécifications

Norme d'essai	selon EN 60715
---------------	----------------

Profilé percé - NS 15 PERF 2000MM - 1401682

Caractéristiques techniques

Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CEI / EN
--------------------------	----------

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27400600
eCl@ss 7.0	27400602
eCl@ss 8.0	27400602
eCl@ss 9.0	27400602

ETIM

ETIM 2.0	EC001285
ETIM 3.0	EC001285
ETIM 4.0	EC000212
ETIM 5.0	EC000212
ETIM 6.0	EC001285
ETIM 7.0	EC001285

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708