


## Fiche technique

# Ventilateur axial c.a., 120 x 120 x 38 mm, 187 m<sup>3</sup>/h, 23 W, 230 V c.a. (série OA4715)

Code commande 619-6961



## Dimensions : (mm)





FRANÇAIS

## Spécifications

- Cadre : Aluminium moulé
- Rotor : PBT, thermoplastique UL94V-0
- Moteur : Bague de déphasage
- Rigidité diélectrique : 1 minute @ 1 500 V c.a., 50/60 Hz
- Durée de vie (L10) : 60 000 heures à roulement à billes
- Température d'utilisation : -20 à +30 °C
- Les homologations de sécurité : UL, cUL, TUV, CE

Référence RS	Référence RS	Vitesse	DEBIT D'AIR :	Bruit	V	Tension	Courant	Type de connexion
6196955	OA4715-12-1TO	3 000	105	43	120	80 ~ 130	20	Fil
6196961	OA4715-23-1TO	3 000	105	43	230	160 ~ 260	20	Fil