

Statut commercial: Commercialisé



### Principales

Gamme de produits	Altivar
Type de produit ou de-composant	ATV61 résistance de freinage ATV71 résistance de freinage
Compatibilité de gamme	Lexium 32 Altivar 61 Altivar 312 Altivar 71 Lexium 32i Lexium 52
Compatibilité produit	ATV71WD37N4 ATV312HD11M3 ATV312HD15M3 LXM32MD85N4 LXM32MC10N4 ATV61WD45N4 ATV61WD45N4C ATV61HD11M3X ATV61HD37N4 ATV61HD55Y ATV61HD75Y ATV71HD11M3X ATV71HD37N4 ATV71HD45Y ATV71HD55Y
Alimentation continue	1000 W
Puissance moyenne-disponible	1.15 kW à 40 °C 1 kW à 50 °C
Valeur ohmique	10 Ohm

### Complémentaires

Raccordement électrique	Fil nu avec M6 vis pour variateur <= 2,5 mm <sup>2</sup> bornier (AWG 14) pour interrupteur de contrôle de la température
Type de protection	Protection thermique via le variateur ou le contrôle de température à 120 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	24 V CC 0.1 A 250 V CA 0,0416666666666667
Résistance de contact	<= 60 μΩ
Largeur	240 mm
Hauteur	484 mm
Profondeur	301 mm
Poids	11 kg

### Environnement

Température de fonctionnement	0...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C
Degré de protection IP	IP20

### Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------

Résistance de freinage

Dimensions

