

C-SCF 1,5/6,3X0,8 - 连接器

3240156

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240156>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

扁型快速插头，不带绝缘，0.5 ... 1.5 mm²，6.3 x 0.8



优势

- 它们完善了连接器的产品范围
- 未绝缘的扁型快速插头和扁平电缆连接器由电镀锌的黄铜制成

商业数据

订货号	3240156
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BH3452
产品关键代码	BH3452
目录页面	页码498 (C-3-2019)
GTIN	4046356453738
单件重量（含包装）	0.847 g
单件重量（不含包装）	0.82 g
原产地	DE

C-SCF 1,5/6,3X0,8 - 连接器

3240156

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240156>




技术数据

产品属性

产品类型	插头
产品属性	按照DIN 46247标准制造
	压接区域有压印
	镀锡

尺寸

尺寸图	
宽度	6.3 mm
套管长度	19.2 mm
最大剥线长度	7 mm
最小材料厚度	0.4 mm

材料规格

颜色	银色
标识材料	黄铜
涂层	镀锡
绝缘材料	nicht zutreffend
材质	无卤素

机械特性

技术数据

套管长度	19.2 mm
------	---------

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	110 °C
----------	--------

C-SCF 1,5/6,3X0,8 - 连接器


3240156

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240156>



图纸

尺寸图



C-SCF 1,5/6,3X0,8 - 连接器

3240156

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240156>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27400212
ECLASS-13.0	27400212

ETIM

ETIM 9.0	EC001059
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-SCF 1,5/6,3X0,8 - 连接器

3240156

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240156>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn