

产品参数表

规格



MX - 分励脱扣 - 220...240 V AC 50Hz - 208...277 V AC 60Hz

GV4AS287

主要信息

产品系列	TeSys
产品短名	MX
产品类型	瞬动电压线圈
产品应用	远程控制
适用范围	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
电压脱扣类型	分励脱扣
控制回路电压 [Uc]	277 V AC 60 Hz 220...240 V AC 50 Hz 208...240 V AC 60 Hz

补充信息

额定绝缘电压 [Ui]	277 V 符合 IEC 60947-1
脱扣电压范围	0.7...1.1 Un failsafe opening < 0.7 Un possible opening
脉冲宽度	>= 20 ms
安装类型	内置式
Maximum inrush power in VA	6 VA
(~50Hz保持)功耗 (VA)	10 VA
机械寿命	20000 次
动作时间	< 50 ms
接线能力	弹簧端子 1 0.5...1.5 mm ² 电缆类型: 软线 不带接线端子
剥线长度	8 mm

环境

每套数量	"一套 1 只"
------	----------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.5 cm
Package 1 Width	8.5 cm
Package 1 Length	6.1 cm
Package 1 Weight	42.0 g

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8.8 cm
Package 2 Width	12.9 cm
Package 2 Length	18.5 cm
Package 2 Weight	0.5 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30.0 cm
Package 3 Width	30.0 cm
Package 3 Length	40.0 cm
Package 3 Weight	3.441 kg

合同保修

保修单 18 个月

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明

健康安全绩效

✓ 无汞

✓ Rohs 豁免信息 [是](#)

欧盟Rohs指令 [符合豁免条件](#)

中国 Rohs 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露 [产品环境文件](#)

Weee [该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。](#)

流通资料 [产品使用寿命终期信息](#)