

PREVOST FILTRATION - KOMBINATIONEN VON EINHEITEN

Doppelblock - Filterregler mit
Handventil



Max. Betriebsdruck
10 bar

Filterung (µm)
25.00

Art. Nr	IG	Durchfluß bei 6 bar (l/min) (ΔP= 1.00 bar)		Nettogewicht (Kg)
ATU VM2585100	G1/8	700	0.5 / 8.5	0.706
ATU VM2585101	G1/4	1000	0.5 / 8.5	0,48
ATU VM2585102	G3/8	3000	0.5 / 8.5	1.88
ATU VM2585103	G1/2	4500	0.5 / 8.5	1.88